

Garant**DC.T 11T304, Gatunek: HB7130-2****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260462 HB7130-2
GTIN	4062406750244
Klasa artykułu	21G

Opis

DC.T 11T304 HB7130-2 Gatunek: HB7130-2

Łamacz wiórów: VM

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 2,5 mmposuw f : 0,1 - 0,4 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 70 - 240 m/min**Opis techniczny**

tolerancja	M
Zastosowanie główne	M
promień naroża	0,4 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
posuw f	0,1 - 0,4 mm/obr,
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DC.T 11T304

Łamacz wiórów	VM
Gatunek	HB7130-2
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	70 - 240 m/min
głębokość skrawania a_p	0,5 - 2,5 mm
Rodzaj produktu	Wymienna płytką skrawająca do toczenia