

Garant**DC.T 070204, Gatunek: HB7130-2**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	260452 HB7130-2
GTIN	4062406750237
Klasa artykułu	21G

Opis

DC.T 070204 HB7130-2 Gatunek: HB7130-2

Łamacz wiórów: VM

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 2,5 mmposuw f : 0,1 - 0,4 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 70 - 240 m/min

Opis techniczny

Gatunek	HB7130-2
promień naroża	0,4 mm
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	70 - 240 m/min
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DC.T 070204
tolerancja	M
głębokość skrawania a_p	0,5 - 2,5 mm

Zastosowanie główne	M
Łamacz wiórów	VM
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
posuw f	0,1 - 0,4 mm/obr,
Rodzaj produktu	Wymienna płytką skrawająca do toczenia