

**Garant****VBMT 110304, Gatunek: HB7130-2**

### Dane zamówienia

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Numer katalogowy | 261144 HB7130-2 |
| GTIN             | 4062406750381   |
| Klasa artykułu   | 21G             |

### Opis

VBMT 110304 HB7130-2 Gatunek: HB7130-2

Łamacz wiórów: VS

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mmposuw  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 80 - 270 m/min

### Opis techniczny

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| Zastosowanie główne                                 | M                              |
| Gatunek   | HB7130-2                       |
| promień naroża                                      | 0,4 mm                         |
| Warunki skrawania                                   | w niewielkim stopniu nieciągły |
| przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka wykańczająca           |
| prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne        | 80 - 270 m/min                 |
| Łamacz wiórów                                       | VS                             |

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | VBMT 110304                            |
| głębokość skrawania $a_p$            | 0,2 - 1,5 mm                           |
| posuw $f$                            | 0,1 - 0,3 mm/obr,                      |
| Rodzaj produktu                      | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |