

Garant**TCMT 16T308, Gatunek: HB7130-2****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260988 HB7130-2
GTIN	4062406750367
Klasa artykułu	21G

Opis

TCMT 16T308 HB7130-2 Gatunek: HB7130-2

Łamacz wiórów: VM

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 2,5 mmposuw f : 0,1 - 0,4 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 70 - 240 m/min**Opis techniczny**

Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	70 - 240 m/min
Zastosowanie główne	M
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TCMT 16T308
Gatunek	HB7130-2
promień naroża	0,8 mm
głębokość skrawania a_p	0,5 - 2,5 mm

tolerancja	M
posuw f	0,1 - 0,4 mm/obr,
Łamacz wiórów	VM
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia