

Garant**nakrętki mocujące ER do opravek do tulejek zaciskowych HiRunER, do typu ER: 20****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	309617 20
GTIN	4062406545048
Klasa artykułu	31Z

Opis**Wykonanie:**

Gwint i stożek szlifowane w jednym zamocowaniu - największa dokładność ruchu obrotowego. Powierzchnia z powłoką ślizgową, na łożyskach tocznych. Mniejszy współczynnik tarcia, większe siły mocowania.

Pasuje do :

precyzyjnych opravek do tulejek zaciskowych ER nr 300642; 300643; 302843; 302844; 305523; 305524.

Wyp. dodatkowe:

Klucze do mocowania ER nr 309680 – 309740.

Klucz płaski jednostronny (do wielk. 16), nr 613300, wielk. 25.

wskazówka:

Oprawka i nakrętka mocująca wyważone oddzielnie.

Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 2,5 przy 25000 min⁻¹.

Długość całkowita L: 22,6 mm

Ø zewn. D: 38 mm

gwint: M28×1

maks. moment dokręcania: 80 Nm

Opis techniczny

gwint	M28×1
Ø zewn. D	38 mm
do typu ER	20 mm
Długość całkowita L	22,6 mm
maks. moment dokręcania	80 Nm
norma	DIN 6499 D
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹ .
Rodzaj produktu	Akcesoria do uchwytów z tuleją zaciskową