

Garant**VBMT 110302, Gatunek: HB7130-2**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	261142 HB7130-2
GTIN	4062406750374
Klasa artykułu	21G

Opis

VBMT 110302 HB7130-2 Gatunek: HB7130-2

Łamacz wiórów: VS

głębokość skrawania a_p : 0,2 - 1,5 mmposuw f : 0,1 - 0,3 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 80 - 270 m/min

Opis techniczny

promień naroża	0,2 mm
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
Łamacz wiórów	VS
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągly
Zastosowanie główne	M
Gatunek	HB7130-2

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VBMT 110302
głębokość skrawania a_p	0,2 - 1,5 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	80 - 270 m/min
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia