



Oprawki do głowic frezarskich z kanalikami doprowadz. chłodziwo, HSK-A 63 A = 100, \varnothing trzpienia d_1 : 16 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	306557 16
GTIN	4062406545437
Klasa artykułu	32A

Opis

Wykonanie:

- \varnothing moc. 40 mm z 4 otworami gwint. do moc. głowic frezarskich według normy DIN2079
 - z otworem Balluffchip (zapisanie wyników pomiaru narzędzia na przyrz. nastawczym)
 - powiększona powierzchnia oporowa kołnierza
 - obrobione powierzchnie czynne HSK.
- z kanalikami doprowadzającymi chłodziwo (KKB).

Zastosowanie:

Do mocowania frezów walcowo-czołowych i głowic frezowych.

w dostawie::

Śruba mocująca frezy.

Wyp. dodatkowe:

Rurka chłodziwa nr 309880, klucz nasadowy nr 309890.

\varnothing zewn. D: 38 mm

Długość trzpienia frezarskiego L_4 : 17 mm

Zamienna śruba dociągająca frez nr 309860 / 309861: 16

odpowiedni klucz specjalny nr 309840: 16

Opis techniczny

\varnothing zewn. D	38 mm
\varnothing trzpienia d_1	16 mm
Długość trzpienia frezarskiego L_4	17 mm

Zamienna śruba dociągająca frez nr 309860 / 309861	16
odpowiedni klucz specjalny nr 309840	16
adapter	HSK-A 63 A = 100
Norma na uchwyt	ISO 12164-1
Norma na uchwyt	DIN 69893
Norma na uchwyt	DIN 69882-3
Kształt	A
Otwór kanałika chłodzącego	niezamykane
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 6 μm
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Uchwyty do głowic frezarskich