



Oprawki do głowic frezarskich z kanalikami doprowadz. chłodziwo, HSK-A 63 A = 100, \varnothing trzpienia d1: 22 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	306557 22
GTIN	4062406545444
Klasa artykułu	32A

Opis

Wykonanie:

- \varnothing moc. 40 mm z 4 otworami gwint. do moc. głowic frezarskich według normy DIN2079
 - z otworem Balluffchip (zapisanie wyników pomiaru narzędzia na przyrz. nastawczym)
 - powiększona powierzchnia oporowa kołnierza
 - obrobione powierzchnie czynne HSK.
- z kanalikami doprowadzającymi chłodziwo (KKB).

Zastosowanie:

Do mocowania frezów walcowo-czołowych i głowic frezowych.

w dostawie::

Śruba mocująca frezy.

Wyp. dodatkowe:

Rurka chłodziwa nr 309880, klucz nasadowy nr 309890.

\varnothing zewn. D: 48 mm

Długość trzpienia frezarskiego L₄: 19 mm

Zamienna śruba dociągająca frez nr 309860 / 309861: 22

odpowiedni klucz specjalny nr 309840: 22

Opis techniczny

Zamienna śruba dociągająca frez nr 309860 / 309861	22
Długość trzpienia frezarskiego L ₄	19 mm
odpowiedni klucz specjalny nr 309840	22

Ø trzpienia d ₁	22 mm
Ø zewn. D	48 mm
adapter	HSK-A 63 A = 100
Norma na uchwyt	ISO 12164-1
Norma na uchwyt	DIN 69893
Norma na uchwyt	DIN 69882-3
Kształt	A
Otwór kanałika chłodzącego	niezamykane
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 6 µm
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Uchwyty do głowic frezarskich