

Garant**VC.T 110304, Gatunek: HB7130-2**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	261366 HB7130-2
GTIN	4062406750442
Klasa artykułu	21G

Opis

VC.T 110304 HB7130-2 Gatunek: HB7130-2

Łamacz wiórów: VS

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,2 - 1,5 mmposuw f : 0,1 - 0,3 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 80 - 270 m/min

Opis techniczny

Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
głębokość skrawania a_p	0,2 - 1,5 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VC.T 110304
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	80 - 270 m/min
Zastosowanie główne	M
Gatunek	HB7130-2

tolerancja	M
Łamacz wiórów	VS
promień naroża	0,4 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Rodzaj produktu	Wymienna płytką skrawająca do toczenia