



Szlifierki kątowe, Typ: 7222826



Dane zamówienia

Numer katalogowy

077111 7222826

GTIN

Klasa artykułu

03F

Opis

Wykonanie:

Kompaktowa szlifierka kątowa FEIN Ø 125 mm.

- Mocny i wydajny silnik do codziennej pracy.
- Wysoki stopień bezpieczeństwa użytkownika dzięki monitorowaniu odrzutu, blokadzie ponownego rozruchu i uchwytowi antywibracyjnemu.
- Wysoka odporność na przeciążenia dzięki bezpośredniemu chłodzeniu silnika. Głowicę z przekładnią można obracać skokowo co 90° (zapewnia to optymalne położenie wyłącznika, zależnie od zastosowania).
- Szybka, niewymagająca użycia narzędzi wymiana materiałów ściernych za pomocą nakrętki szybko mocującej.

w dostawie::

Uchwyt, osłona, nakrętka mocująca, klucz.

oznaczenie producenta: CG17-125INOX

pobór mocy: 1700 W

maksymalna prędkość obrotowa: 7500 min⁻¹

zakres prędkości obrotowej: 2200 - 7500 min⁻¹

maks. Ø tarczy: 125 mm

maks. głębokość cięcia: 35 mm

Opis techniczny

maks. głębokość cięcia	35 mm
Blokada przed ponownym uruchomieniem	tak
pobór mocy	1700 W
maks. Ø tarczy	125 mm
maksymalna prędkość obrotowa	7500 min ⁻¹
oznaczenie producenta	CG17-125INOX
masa	2,4 kg
Napięcie w sieci	240 V
maks. wibracje wg EN	5 m/s ²
cechy szczególne	Elektroniczna regulacja prędkości obrotowej
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
zakres prędkości obrotowej	2200 - 7500 min ⁻¹
częstotliwość sieciowa	50 Hz
Rodzaj produktu	Szlifierki kątowe