

HEDI

Lampa maszynowa, Typ: 10LED



Dane zamówienia

Numer katalogowy	081304 10LED
GTIN	4003644000456
Klasa artykułu	08B

Opis

Wykonanie:

Wysokiej jakości, uniwersalne lampy z włącznikiem/wyłącznikiem, gumowym przewodem zasilającym 3 m. Solidny, długi, metalowy wąż przegubowy w płaszczu, pozwalający na swobodne poruszanie klosza przy dużej stabilności ustawienia.

Wszystkie lampy maszynowe / warsztatowe Hedi® są wyposażone seryjnie w zaciski stołowe, wbudowany magnes oraz 4 śruby do elastycznego mocowania na różnych podłożach.

Sprawdzona lampa maszynowa z mocną głowicą, zabezpieczona przed pyłem i bryzgami wody, do profesjonalnego użytku w surowym otoczeniu roboczym lub do stosowania na i w maszynach. Z zabezpieczeniem przeciwzakłóceniom wg DIN EN 62493.

stopień ochrony IP: IP 64

napięcie znamionowe: 250 V

Zogniskowanie światła: niepowodująca oślnienia wiązka świetlna

stały kąt wiązki światła: 120 stopni

wydajność świetlna: 9,6 W

Strumień światła: 1100 lm

Opis techniczny

Strumień światła	1100 lm
------------------	---------

stopień ochrony IP	IP 64
strefa wg ATEX	brak
napięcie znamionowe	250 V
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
wydajność świetlna	9,6 W
stały kąt wiązki światła	120 stopni
Zogniskowanie światła	niewodująca olśnienia wiązka świetlna
Rodzaj produktu	Lampa maszynowa