

**Głowice kątowe 90° MEV, chwyt walcowy, Ø D / liczba ostrzy Z: 40/5mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	226400 40/5
GTIN	4960664914104
Klasa artykułu	250

Opis**Wykonanie:**

Wysokowydajne frezy z nową, trójkątną płytką skrawającą do frezowania naroży i rowków oraz do rampingu o niskich siłach skrawania i zwiększonej stabilności.

Opis techniczny

Ø chwytu D_s h6	32 mm
Frez obiegowy Ø $D_{maks.}$	78 mm
długość całkowita L_{ges}	150 mm
pasująca wymienna płytką skrawająca	TOMT060508
Kąt rampingu $\alpha_{maks.}$	0,33 stopni
Frez obiegowy Ø $D_{min.}$	75 mm
Długość rampingu dla $\alpha_{maks.}$	34,25 mm
Ø ostrzy D_c	40 mm
śruba mocująca płytki obracane	229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
Długość wysięgu L_1	50 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p.maks.}$	6 mm
Liczba ostrzy Z	5
Ø D_3	35 mm

wykonanie chwytu	chwyt walcowy
Kąt ustawienia κ	90 stopni
Zastosowanie frezu	Ramping
Zastosowanie frezu	frezowanie kątowe
Zastosowanie frezu	Wcinanie
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Głowice jeżowe

Akcesoria

Śruby mocujące Typ 1	229723 1
----------------------	----------