



## Głowice kątowe 90° MEV, chwyt walcowy, Ø D / liczba ostrzy Z: 25/3 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	226400 25/3
GTIN	
Klasa artykułu	250

### Opis

#### Wykonanie:

Wysokowydajne frezy z nową, trójkątną płytką skrawającą do frezowania naroży i rowków oraz do rampingu o niskich siłach skrawania i zwiększonej stabilności.

chłodzenie wewnętrzne: tak

maksymalna głębokość skrawania  $a_{p\text{maks.}}$ : 6 mm

Długość wysięgu  $L_1$ : 29 mm

długość całkowita  $L_{\text{ges}}$ : 120 mm

Ø chwytu  $D_s$  h6: 20 mm

śruba mocująca płytki obracane: 229723 1 (10IP; 2,0 Nm)

### Opis techniczny

Liczba ostrzy Z	3
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks.}}$	6 mm
Ø chwytu $D_s$ h6	20 mm
długość całkowita $L_{\text{ges}}$	120 mm
Długość wysięgu $L_1$	29 mm
Ø ostrzy $D_c$	25 mm
śruba mocująca płytki obracane	229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
wykonanie chwytu	chwyt walcowy
Kąt ustawienia $\kappa$	90 stopni
Zastosowanie frezu	Ramping

Zastosowanie frezu	frezowanie kątowe
Zastosowanie frezu	Wcinanie
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Frezy z płytkami skrawającymi

---

## Akcesoria

Śruby mocujące Typ 1	229723 1
----------------------	----------