



## Głowice kątowe 90° MEV, z gwintem, Ø D / liczba ostrzy Z: 20/3 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	226410 20/3
GTIN	
Klasa artykułu	250

### Opis

#### Wykonanie:

Wysokowydajne frezy z nową, trójkątną płytką skrawającą do frezowania naroży i rowków oraz do rampingu o niskich siłach skrawania i zwiększonej stabilności.

chłodzenie wewnętrzne: tak

maksymalna głębokość skrawania  $a_{p\text{maks.}}$ : 6 mm

długość całkowita  $L_{\text{ges}}$ : 30 mm

gwint uchwytu M: M10

śruba mocująca płytki obracane: 229723 1 (10IP; 2,0 Nm)

### Opis techniczny

Liczba ostrzy Z	3
długość całkowita $L_{\text{ges}}$	30 mm
gwint uchwytu M	M10
śruba mocująca płytki obracane	229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks.}}$	6 mm
Ø ostrzy $D_c$	20 mm
wykonanie chwytu	z gwintem
Kąt ustawienia $\kappa$	90 stopni
Zastosowanie frezu	frezowanie kątowe

Zastosowanie frezu	Ramping
Zastosowanie frezu	Wcinanie
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Frezy z płytkami skrawającymi

---

## Aksesoria

Śruby mocujące Typ 1	229723 1
----------------------	----------