



Akumulatorowa maszyna polerska, Typ: M18FAP180



Dane zamówienia

Numer katalogowy	077773 M18FAP180
GTIN	4002395144525
Klasa artykułu	03L

Opis

Wykonanie:

Polerka akumulatorowa M18 FUEL™ z 8-stopniową regulacją liczby obrotów (zakres 360– 2200 obrotów na minutę). Układ regulacji prędkości z funkcją łagodnego rozruchu dla najlepszej kontroli.

w dostawie::

W zestawie 2x akumulator 18V / 5Ah, ładowarka, dodatkowy uchwyt AVS, uchwyt kabłąkowy i talerz do polerowania.

oznaczenie producenta: M18 FAP180-502X

pobór mocy: 1400 W

zakres prędkości obrotowej: 360 - 2200 min⁻¹

uchwyty narzędziowe: M14

maks. Ø narzędzia do polerowania: 180

masa: 2 kg

Opis techniczny

odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	Milwaukee typ B 18 V
pojemność akumulatora	5 Ah
zasilanie energią	Zasilanie z akumulatora
masa	2 kg

rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
Liczba dołączonych akumulatorów	2
Napięcie akumulatorów	18 V
oznaczenie producenta	M18 FAP180-502X
uchwyty narzędziowe	M14
zakres prędkości obrotowej	360 - 2200 min ⁻¹
pobór mocy	1400 W
maks. Ø narzędzia do polerowania	180
Rodzaj produktu	Polerki

Aksesoria

System akumulatorów litowo - jonowych M18B5 typ akumulatora, napięcie akumulatora MB18 V	073816 MB18
Akumulatorowy zestaw startowy Typ M18NRG5	073839 M18NRG5