


**Krażki fibrowe Actirox AF 890 (CER), Ø 180 mm, ziarnistość: 36****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	566444 36
GTIN	4018875091593
Klasa artykułu	56V

Opis**Wykonanie:**

Wytrzymałe, ale bardzo giętkie **wulkanizowane krażki fibrowe**. Otwór 22,23 mm i nacięcie krzyżowe.

Krażki fibrowe Actirox AF 890, typ końcówki VSM **o najwyższej i najbardziej agresywnej wydajności szlifowania**. Chodny szlif i doskonała trwałość.

Rodzaj ziarna: **100% ziarna ceramicznego VSM o geometrycznym kształcie** z aktywną powłoką ścierną (TOP SIZE).

Zastosowanie:

Do szlifierek kątowych o maks. prędkości obwodowej 80 m/s, z talerzami nr 566650 / 6670. Do **szlifowania płaskich lub wypukłych powierzchni** o dużej **elastycznością**.
maks. prędkość obwodowa: 80 m/s

Opis techniczny

Ø tarczy	180 mm
ziarnistość	36
Materiały ścierne	ziarno mieszane ceramiczne ZA o aktywnej powłoce (TOP SIZE)

oznaczenie ziarnistości	ceramiczne,
podłoże ścierniwa	wulkanizowane krążki fibrowe,
zawartość żelaza, siarki i chloru	< 0,1 %
Atrybut nazwy produktu	Ø 180 mm
Ø otworu	22,23 mm
zoptymalizowane dla materiału	Aluminium
zoptymalizowane dla materiału	stal
maks. prędkość obwodowa	80 m/s
Rodzaj produktu	Krażek fibrowy