

**Garant****Uchwyt narzędziowy z grzechotką długie, całkowicie stalowe, długość całkowita: 300mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	149001 300
GTIN	4062406754693
Klasa artykułu	11K

**Opis****Wykonanie:**

Z dwuszczytkowym uchwytem zaciskowym do mocowania chwytów 4-kątnych. Przystawna poprzeczna rękojeść z umieszczonymi pośrodku rowkami do blokowania zatraskiem na obu końcach. **Uchwyt w płaszczu ze stali szlachetnej.** Grzechotka przełączalna do obrotów w prawo i w lewo lub blokowana. **Wykonanie całkowicie stalowe**, do dużych obciążeń momentem obrotowym. Szczęki frezowane i hartowane zapewniają dużą odporność na obciążenia dynamiczne i optymalną twardość powierzchniową.

**Zastosowanie:**

Nadają się zwłaszcza do gwintowania w trudno dostępnych miejscach.

**wskazówka:**

Wymiary 4-kątów gwintowników i rozwiertaków innych wielkości znajdują się w tabelach odpowiednich grup wyrobów.

zakres mocowania □: 4,5 - 8 mm

do gwintowników ręcznych wg DIN 352: M5 – M12

Szczęki zamienne nr 148712 wielk.: 110

**Opis techniczny**

długość całkowita	300 mm
do gwintowników ręcznych wg DIN 352	M5 – M12
zakres mocowania □	4,5 - 8 mm
Szczęki zamienne nr 148712 wielk.	110
materiał	całkowicie stalowe
Rodzaj produktu	Pokrętła do gwintowników

