

Garant**Głowice kątowe 90°, chwyt Weldon, Ø D / liczba ostrzy Z: 20/3 mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 215176 20/3 |
| GTIN | 4062406569976 |
| Klasa artykułu | 210 |

Opis**Wykonanie:**

System do frezowania narożników do **bezstopniowego frezowania barkowego**. Kompaktowa wielkość płytki skrawającej zapewnia **ogromną stabilność** przy bardzo wysokiej liczbie ostrzy – dla **maksymalnej produktywności**.

wskazówka:

Stosować wkrętaki dynamometryczne GARANT TQ nr **211750 rozm. 1,2** z grotem nr **674252 rozm. 7IP**.

Wymiana narzędzi: PowerCard

maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks.}}$: 2 mm

Długość wysięgu L_1 : 40 mm

długość całkowita L_{ges} : 90 mm

Ø chwytu D_s h6: 20 mm

pasująca wymienna płytki skrawająca: XNEX040308

śruby mocujące: 219878 1 (7IP; 1,2 Nm)

Opis techniczny

| | |
|-------------------------------------|------------------------|
| śruby mocujące | 219878 1 (7IP; 1,2 Nm) |
| Ø ostrzy D_c | 20 mm |
| Długość wysięgu L_1 | 40 mm |
| Ø chwytu D_s h6 | 20 mm |
| pasująca wymienna płytki skrawająca | XNEX040308 |
| Liczba ostrzy Z | 3 |
| długość całkowita L_{ges} | 90 mm |

| | |
|---|-------------------------------|
| maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks}}$ | 2 mm |
| wykonanie chwytu | chwyt Weldon |
| Kąt ustawienia κ | 90 stopni |
| Zastosowanie frezu | Ramping |
| Podziałka ostrzy | nierówna |
| chłodzenie wewnętrzne | tak |
| Wymiana narzędzi | PowerCard |
| Rodzaj produktu | Frezy z płytkami skrawającymi |

Akcesoria

| | |
|-------------------------------|----------|
| śruby mocujące 10-elem. Typ 1 | 219878 1 |
|-------------------------------|----------|