

**Garant**
**Głowice kątowe 90°, chwyt walcowy, Ø D / liczba ostrzy Z: 25/4 mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	215177 25/4
GTIN	4062406570040
Klasa artykułu	210

**Opis**
**Wykonanie:**

System do frezowania narożników do **bezstopniowego frezowania barkowego**. Kompaktowa wielkość płytki skrawającej zapewnia **ogromną stabilność** przy bardzo wysokiej liczbie ostrzy – dla **maksymalnej produktywności**.

**wskazówka:**

Stosować wkrętaki dynamometryczne GARANT TQ nr **211750 rozm. 1,2** z grotem nr **674252 rozm. 7IP**.

Wymiana narzędzi: PowerCard

maksymalna głębokość skrawania  $a_{p\text{maks.}}$ : 2 mm

Długość wysięgu  $L_1$ : 50 mm

długość całkowita  $L_{\text{ges}}$ : 170 mm

Ø chwytu  $D_s$  h6: 25 mm

pasująca wymienna płytki skrawająca: XNEX040308

śruby mocujące: 219878 1 (7IP; 1,2 Nm)

**Opis techniczny**

Ø chwytu $D_s$ h6	25 mm
Długość wysięgu $L_1$	50 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks.}}$	2 mm
Liczba ostrzy Z	4
pasująca wymienna płytki skrawająca	XNEX040308
śruby mocujące	219878 1 (7IP; 1,2 Nm)
długość całkowita $L_{\text{ges}}$	170 mm

Ø ostrzy D <sub>c</sub>	25 mm
wykonanie chwytu	chwyt walcowy
Kąt ustawienia κ	90 stopni
Zastosowanie frezu	frezowanie kątowe
Podziałka ostrzy	nierówna
chłodzenie wewnętrzne	tak
Wymiana narzędzi	PowerCard
Rodzaj produktu	Frezy z płytkami skrawającymi

---

## Akcesoria

śruby mocujące 10-elem. Typ 1	219878 1
-------------------------------	----------