


**Garant****Blachy perforowane do ścianek tylnych, pasują do blatów roboczych o długości: 1250 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	920365 1250
GTIN	4062406755386
Klasa artykułu	91S

**Opis****UWAGA: Możliwy wybór koloru****Wykonanie:**

Z blachy stalowej zaginanej, o  $\square 9 \times 9$  mm w odstępach 37 mm.

Mocowane z tyłu na stanowiskach roboczych z elektryczną regulacją wysokości do niewielkich obciążeń. Blachy perforowane są przykręcane do usztywnienia poprzecznego tylnej ścianki.

**Pasuje do :**

Stanowiska robocze z elektryczną regulacją wysokości do lekkich obciążeń nr 920301–920338.

**w dostawie::**

Z elementami do mocowania.

**Powłoka lakiernicza:**

Antracytowa, RAL 7016, **lakier proszkowy**.

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

wysokość: 334 mm

szerokość: 1005 mm

głębokość: 70 mm

masa: 6 kg

**Opis techniczny**

wysokość	334 mm
masa	6 kg
szerokość	1005 mm

głębokość	70 mm
Grubość materiału	1 mm
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann	9×9 mm
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Rodzaj produktu	Ścianki tylne