

Garant
Głowice kątowe 90°, chwyt walcowy, Ø D / liczba ostrzy Z: 32/5 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	215177 32/5
GTIN	4062406570057
Klasa artykułu	210

Opis
Wykonanie:

System do frezowania narożników do **bezstopniowego frezowania barkowego**. Kompaktowa wielkość płytki skrawającej zapewnia **ogromną stabilność** przy bardzo wysokiej liczbie ostrzy – dla **maksymalnej produktywności**.

wskazówka:

Stosować wkrętki dynamometryczne GARANT TQ nr **211750 rozm. 1,2** z grotem nr **674252 rozm. 7IP**.

Wymiana narzędzi: PowerCard

maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks.}}$: 2 mm

Długość wysięgu L_1 : 70 mm

długość całkowita L_{ges} : 195 mm

Ø chwytu D_s h6: 32 mm

pasująca wymienna płytko skrawająca: XNEX040308

śruby mocujące: 219878 1 (7IP; 1,2 Nm)

Opis techniczny

Długość wysięgu L_1	70 mm
Ø ostrzy D_c	32 mm
Ø chwytu D_s h6	32 mm
pasująca wymienna płytko skrawająca	XNEX040308
śruby mocujące	219878 1 (7IP; 1,2 Nm)
Liczba ostrzy Z	5

maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks.}}$	2 mm
długość całkowita L_{ges}	195 mm
wykonanie chwytu	chwyt walcowy
Kąt ustawienia κ	90 stopni
Zastosowanie frezu	frezowanie kątowe
Podziałka ostrzy	nierówna
chłodzenie wewnętrzne	tak
Wymiana narzędzi	PowerCard
Rodzaj produktu	Frezy z płytkami skrawającymi

Akcesoria

śruby mocujące 10-elem. Typ 1	219878 1
-------------------------------	----------