

**Garant****Głowice kątowe 90°, z gwintem, Ø D / liczba ostrzy Z: 25/4 mm**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	215178 25/4
GTIN	4062406570101
Klasa artykułu	210

## Opis

### Wykonanie:

System do frezowania narożników do **bezstopniowego frezowania barkowego**. Kompaktowa wielkość płytki skrawającej zapewnia **ogromną stabilność** przy bardzo wysokiej liczbie ostrzy – dla **maksymalnej produktywności**.

### wskazówka:

Stosować wkrętki dynamometryczne GARANT TQ nr **211750 rozm. 1,2** z grotem nr **674252 rozm. 7IP**.

Wymiana narzędzi: PowerCard

maksymalna głębokość skrawania  $a_{p,max.}$ : 2 mm

długość całkowita  $L_{ges}$ : 35 mm

Ø  $D_1$  h6: 12,5 mm

Ø  $D_2$ : 20,7 mm

gwint uchwyty M: M12

pasująca wymienna płytki skrawająca: XNEX040308

## Opis techniczny

gwint uchwyty M	M12
Ø ostrzy $D_c$	25 mm
długość całkowita $L_{ges}$	35 mm
Ø $D_2$	20,7 mm
śruby mocujące	219878 1 (7IP; 1,2 Nm)

maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks.}}$	2 mm
$\varnothing D_1$ h6	12,5 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	XNEX040308
Liczba ostrzy Z	4
wykonanie chwytu	z gwintem
Kąt ustawienia $\kappa$	90 stopni
Zastosowanie frezu	Ramping
Podziałka ostrzy	nierówna
chłodzenie wewnętrzne	tak
Wymiana narzędzi	PowerCard
Rodzaj produktu	Frezy z płytkami skrawającymi

## Akcesoria

śruby mocujące 10-elem. Typ 1	219878 1
-------------------------------	----------