

Garant**Głowice kątowe 90°, z otworem, Ø D / liczba ostrzy Z: 50/8 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	215182 50/8
GTIN	4062406570187
Klasa artykułu	210

Opis**Wykonanie:**

System do frezowania narożników do **bezstopniowego frezowania barkowego**. Kompaktowa wielkość płytki skrawającej zapewnia **ogromną stabilność** przy bardzo wysokiej liczbie ostrzy – dla **maksymalnej produktywności**.

wskazówka:

Stosować wkrętaki dynamometryczne GARANT TQ nr **211750 rozm. 1,2** z grotem nr **674252 rozm. 7IP**.

Wymiana narzędzi: PowerCard

maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks.}}$: 2 mm

długość całkowita $L_{\text{ges.}}$: 40 mm

Ø otworu uchwytu: 22 mm

pasująca wymienna płytka skrawająca: XNEX040308

śruby mocujące: 219878 1 (7IP; 1,2 Nm)

Opis techniczny

pasująca wymienna płytka skrawająca	XNEX040308
Ø otworu uchwytu	22 mm

Ø ostrzy D_c	50 mm
śruby mocujące	219878 1 (7IP; 1,2 Nm)
Liczba ostrzy Z	8
długość całkowita L_{ges}	40 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\ maks.}$	2 mm
wykonanie chwytu	z otworem
Kąt ustawienia κ	90 stopni
Zastosowanie frezu	Ramping
Podziałka ostrzy	nierówna
chłodzenie wewnętrzne	tak
Wymiana narzędzi	PowerCard
Rodzaj produktu	Frezy z płytkami skrawającymi

Aksesoria

śruby mocujące 10-elem. Typ 1	219878 1
-------------------------------	----------