

**Garant****DN.G 110404, Gatunek: HB7130-2**

### Dane zamówienia

Numer katalogowy	250752 HB7130-2
GTIN	4062406750909
Klasa artykułu	21G

### Opis

DN.G 110404 HB7130-2 Gatunek: HB7130-2

Łamacz wiórów: VM

tolerancja: M

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,5 - 5 mmposuw  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 70 - 240 m/min

### Opis techniczny

Zastosowanie główne	M
posuw $f$	0,2 - 0,5 mm/obr,
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	70 - 240 m/min
promień naroża	0,4 mm
Gatunek	HB7130-2
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DN.G 110404
głębokość skrawania $a_p$	0,5 - 5 mm

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
tolerancja	M
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Łamacz wiórów	VM
Rodzaj produktu	Wymienna płytką skrawająca do toczenia