

Garant**DNMG 150612, Gatunek: HB7130-2****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250764 HB7130-2
GTIN	4062406765026
Klasa artykułu	21G

Opis

DNMG 150612 HB7130-2 Gatunek: HB7130-2

Łamacz wiórów: VM

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 5 mmposuw f : 0,2 - 0,5 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 70 - 240 m/min**Opis techniczny**

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
głębokość skrawania a_p	0,5 - 5 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DNMG 150612
Zastosowanie główne	M
Łamacz wiórów	VM
promień naroża	1,2 mm
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	70 - 240 m/min
Gatunek	HB7130-2
posuw f	0,2 - 0,5 mm/obr,
tolerancja	M
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia