



Akumulatorowe wiertarko-wkrętarki, Typ: M12FDDXK2



Dane zamówienia

Numer katalogowy	070210 M12FDDXK2
GTIN	4058546229245
Klasa artykułu	03L

Opis

Wykonanie:

Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa MILWAUKEE

2-biegowa wiertarko-wkrętarka akumulatorowa o dużej mocy, z obrotami prawymi i lewymi. Akumulatory REDLITHIUM™ z **układem nadzoru ogniwi i wskaźnikiem stanu naładowania**. Solidna, **metalowa obudowa przekładni** zapewnia długą żywotność.

Szybkomocujący, metalowy uchwyt wiertarski FIXTEC z blokadą wrzeciona.

Oświetlenie diodowe LED miejsca pracy. Uchwyt z nakładką Softgrip zapewniającą wysoki komfort pracy. Kompaktowe akumulatorowe wiertarko-wkrętarki z wiertarskim uchwytem szybkowymiennym.

- **System wymiennej główki 4 w 1 z czterema różnymi nasadkami.**
- **Bardzo kompaktowa – zaledwie 185 mm długości.**

w dostawie::

Zestaw z metalowy uchwytem wiertarskim 10 mm, przystawka kątowna do wierceń, nasadka mimośrodowa, nasadka HEX 6 mm, z 2 akumulatorami litowo-jonowymi 12V / 2,0 Ah M12 B2, ładowarką, HD-Box.

wskazówka:

Odpowiednie akumulatory zamienne i ładowarki zob. nr 073815 i nr 073840.

Opakowanie: Walizka systemowa (HD = Heavy Duty)

odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie: Milwaukee typ B 12 V

oznaczenie producenta: M12 FDDXKIT-202X

konstrukcja silnika: Silnik bezszczotkowy
 Liczba dołączonych akumulatorów: 2
 rodzaj akumulatora: litowo-jonowy
 pojemność akumulatora: 2 Ah
 Napięcie akumulatorów: 12 V

Opis techniczny

Napięcie akumulatorów	12 V
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
maks. moment obrotowy w materiałach twardych	34 Nm
masa	0,9 kg
typowe zastosowanie	Medium
maksymalna \varnothing wiertła krętego do wiercenia w stali	10 mm
zasilanie energią	Zasilanie z akumulatora
maks. prędkość obrotowa na 2. biegu	1600 min ⁻¹
maks. wibracje wg EN	< 2,5 m/s ²
maksymalna \varnothing wiertła krętego do wiercenia w drewnie	34 mm
Opakowanie	Walizka systemowa (HD = Heavy Duty)
konstrukcja silnika	Silnik bezszczotkowy
oznaczenie producenta	M12 FDDXKIT-202X
pojemność akumulatora	2 Ah
zakres mocowania uchwyty szybko mocującego	1,5 - 13 mm
maks. prędkość obrotowa na 1. biegu	0 - 400 min ⁻¹
Liczba dołączonych akumulatorów	2
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	Milwaukee typ B 12 V
Rodzaj produktu	Wiertarko-wkrętarka

Akcesoria

Ładowarki akumulatorów Typ M1218FC

073840 M1218FC

Ładowarki akumulatorów Typ M1218C

073840 M1218C