

**Garant****VN.G 160404, Gatunek: HB7130-2****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251802 HB7130-2
GTIN	4062406765040
Klasa artykułu	21G

**Opis**

VN.G 160404 HB7130-2 Gatunek: HB7130-2

Łamacz wiórów: VM

tolerancja: M

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,5 - 4 mmposuw  $f$ : 0,1 - 0,5 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 70 - 240 m/min**Opis techniczny**

Łamacz wiórów	VM
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	70 - 240 m/min
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VN.G 160404
Zastosowanie główne	M
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Gatunek	HB7130-2

tolerancja	M
posuw f	0,1 - 0,5 mm/obr,
promień naroża	0,4 mm
głębokość skrawania $a_p$	0,5 - 4 mm
Rodzaj produktu	Wymienna płytką skrawająca do toczenia