


Garant**WNMG 080412, Gatunek: HB7130-2**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	252072 HB7130-2
GTIN	4062406765057
Klasa artykułu	21G

Opis

WNMG 080412 HB7130-2 Gatunek: HB7130-2

Łamacz wiórów: VM

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 4 mmposuw f : 0,1 - 0,5 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 70 - 240 m/min

Opis techniczny

Gatunek	HB7130-2
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Łamacz wiórów	VM
promień naroża	1,2 mm
posuw f	0,1 - 0,5 mm/obr,
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
głębokość skrawania a_p	0,5 - 4 mm

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	70 - 240 m/min
Zastosowanie główne	M
tolerancja	M
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WNMG 080412
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia