



Zabieraki czołowe ze stożkiem MK, Stożek Morse'a (MK): 4



Dane zamówienia

Numer katalogowy	327400 4
GTIN	4062406764586
Klasa artykułu	32P

Opis

Wykonanie:

- Kąt wierzchołkowy 60°, Ø okręgu mocowania 17 mm – 54 mm.
- Możliwość ruchu w lewo i prawo.
- Doskonale nadają się do zastosowania na tokarkach i we frezowaniu obwiedniowym.

Zastosowanie:

Do mocowania w stożku wrzeciona tokarki.

Pasuje do:

Kły tokarskie nr 321405, nr 321720, nr 321730 i 321740.

w dostawie::

Zabieraki czołowe z kłami centrującymi 327410 i zabierakami 327412.

Wyp. dodatkowe:

Kieł centrujący nr 327410, zabierak nr 327412, elementy amortyzujące nr 327414.

wskazówka:

Odpowiednie tuleje kulowe do adaptacji w uchwycie tokarskim na zamówienie.

Ø zakresu roboczego: 19 - 34 mm

Ø okręgu mocowania D1: 17 mm

długość użytkowa B: 62 mm

Masa obrabianego elementu: 50 kg

Ø zewnętrzna: 42 mm

największa Ø kła 60° A: 5 mm

Opis techniczny

Masa obrabianego elementu	50 kg
---------------------------	-------

największa \varnothing kła 60° A	5 mm
\varnothing zewnętrzna	42 mm
długość użytkowa B	62 mm
\varnothing okręgu mocowania D1	17 mm
\varnothing zakresu roboczego	19 - 34 mm
śruba dociskowa	nie
Rodzaj produktu	Zabieraki czołowe