

**Zabieraki czołowe ze stożkiem MK, Stożek Morse'a (MK): 5****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	327401 5
GTIN	4062406764609
Klasa artykułu	32P

Opis**Wykonanie:**

- Kąt wierzchołkowy 60°, Ø okręgu mocowania 17 mm – 54 mm.
- Możliwość ruchu w lewo i prawo.
- Doskonale nadają się do zastosowania na tokarkach i we frezowaniu obwiedniowym.

Zastosowanie:

Do mocowania w stożku wrzeciona tokarki.

Pasuje do:

Kły tokarskie nr 321405, nr 321720, nr 321730 i 321740.

w dostawie::

Zabieraki czołowe z kłami centrującymi 327410 i zabierakami 327412.

Wyp. dodatkowe:

Kieł centrujący nr 327410, zabierak nr 327412, elementy amortyzujące nr 327414.

wskazówka:

Odpowiednie tuleje kulowe do adaptacji w uchwycie tokarskim na zamówienie.

Opis techniczny

Ø okręgu mocowania D1	26 mm
największa Ø kła 60° A	9 mm
Masa obrabianego elementu	55 kg
Ø zewnętrzna	52 mm
Ø zakresu roboczego	28 - 50 mm

Karta danych

długość użytkowa B	70,3 mm
śruba dociskowa	nie
Rodzaj produktu	Zabieraki czołowe