

**Korpus zabieraka czołowego CoAE ze stożkiem MK, Stożek Morse'a (MK): 4****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	327403 4
GTIN	4062406765835
Klasa artykułu	32P

**Opis****Wykonanie:**

- **Kąt wierzchołkowy 60°, Ø okręgu mocowania 17 mm – 54 mm.**
- **Możliwość ruchu w lewo i prawo.**
- **Doskonale nadają się do zastosowania na tokarkach i we frezowaniu obwiedniowym.**

**Zastosowanie:**

Do mocowania w stożku wrzeciona tokarki.

**Pasuje do :**

Kły tokarskie nr 321405, nr 321720, nr 321730 i 321740.

**w dostawie::**

Zabieraki czołowe z kłami centrującymi 327410 i zabierakami 327412.

**Wyp. dodatkowe:**

Kieł centrujący nr 327410, zabierak nr 327412, elementy amortyzujące nr 327414.

**wskazówka:**

Odpowiednie tuleje kulowe do adaptacji w uchwycie tokarskim na zamówienie.

Ø zakresu roboczego: 55 - 100 mm

Ø okręgu mocowania D1: 54 mm

długość użytkowa B: 104,1 mm

Masa obrabianego elementu: 100 kg

Ø zewnętrzna: 82 mm

największa Ø kła 60° A: 20 mm

**Opis techniczny**

Masa obrabianego elementu	100 kg
największa Ø kła 60° A	20 mm

Ø okręgu mocowania D1	54 mm
Ø zewnętrzna	82 mm
długość użytkowa B	104,1 mm
Ø zakresu roboczego	55 - 100 mm
śruba dociskowa	nie
Rodzaj produktu	Zabieraki czołowe