


Garant**Imadło centrujące, automatyzacja, szerokość szczęk A: 80A mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	360134 80A
GTIN	4062406572600
Klasa artykułu	310

Opis

Wykonanie:

Imadła centrujące do różnych zastosowań:

- **bardzo niezawodne dzięki szczelnej obudowie**
- **wysoka precyzja, powtarzalność w zakresie 0,02 mm**
- **zmiennie ustawienie centralne $\pm 0,02$ mm**
- **przyjazne w obsłudze, szeroki program szczęk**
- **powierzchnie funkcyjne hartowane**
- **masywne wykonanie ze stali narzędziowej, powierzchnia zabezpieczona przez krótkotrwałe azotowanie.**

Zalety:

- **Elastyczne w zastosowaniu dzięki małej masie.**
- **Wielofunkcyjne zastosowanie.**

Zastosowanie:

Idealnie nadaje się do obróbki 5-stronnej, doskonale sprawdza się w mocowaniu części nieobrobionych.

Pasuje do :

Konsola automatyczna nr 360164.

w dostawie::

Wraz z nasadkami kluczy nasadowych nr 642700 rozm. E12.

Wraz z 4 trzpieniami mocującymi rozm. 90.

Wyp. dodatkowe:

Warianty szczęk mocujących nr 360135 – 360151.

maks. siła mocująca do: 17 kN
moment obrotowy: 40 Nm
masa: 3,5 kg
skok: 22 mm
szerokość szczęk A: 80 mm
długość: 120 mm

Opis techniczny

długość	120 mm
szerokość szczęk A	80 mm
moment obrotowy	40 Nm
szerokość	120 mm
skok	22 mm
maks. siła mocująca do	17 kN
masa	3,5 kg
wysokość	50 mm
Pasujące do kodu barwnego	ZC 80
Rodzaj produktu	Imadło maszynowe