

Garant**Imadła centrujące, pneumatyczne, IOT, Typ: 100****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	360181 100
GTIN	4062406572969
Klasa artykułu	310

Opis**Wykonanie:**

- Regulowany skok +5 mm na stronę.
- Bezstopniowa regulacja siły mocowania do 22,5 kN. Suma arytmetyczna = 45 kN.
- Również przy utracie sprężonego powietrza imadło umożliwia niewielkie (ok. 60 kg) mocowanie wstępne, co gwarantuje bezpieczne ułożenie obrabianego elementu, np. w przypadku stołów wymiennych.

Zalety:

- W zestawie akumulator ciśnieniowy z zaworami odcinającymi podwójnego działania.
- Stałe monitorowanie ciśnienia mocowania i zwalniania, a także poziomu naładowania baterii przez WLAN.
- Bez konieczności stosowania przepustów obrotowych.
- Mocowanie i luzowanie przez doprowadzanie sprężonego powietrza za pośrednictwem robota.
- Dostępny blok przyłączeniowy nr 360191 do poziomego lub pionowego przekazywania sprężonego powietrza.

Zastosowanie:

Do centrycznego mocowania komponentów. Nadaje się do **automatycznej pracy** w gniazdach mocujących 4-kanalowych, a także z przyłączami bocznymi.

Wyp. dodatkowe:

Blok przyłączeniowy nr 360191.

Zestaw szczęk nr 360135 – 360151 rozm. 80.
maks. siła mocująca do: 12 kN
maksymalna wydajność sprężonego powietrza: 9 bar
masa: 4,8 kg
szerokość szczęk A: 80 mm
L: 100 mm
B: 100 mm

Opis techniczny

maksymalna wydajność sprężonego powietrza	9 bar
wysokość H	95 mm
masa	4,8 kg
szerokość szczęk A	80 mm
maks. siła mocująca do	12 kN
B	100 mm
Pasujące do kodu barwnego	PCV 100
L	100 mm
H ₁	171 mm
skok mocowania	6 mm
Rodzaj produktu	Imadło maszynowe