

**Garant****DN.G 110404, Gatunek: HB725-1**

### Dane zamówienia

Numer katalogowy	250752 HB725-1
GTIN	4062406750572
Klasa artykułu	21G

### Opis

DN.G 110404 HB725-1 Gatunek: HB725-1

Łamacz wiórów: UM1

tolerancja: M

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,2 - 6 mmposuw  $f$ : 0,05 - 0,6 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 50 - 250 m/min

### Opis techniczny

głębokość skrawania $a_p$	0,2 - 6 mm
Gatunek	HB725-1
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DN.G 110404
tolerancja	M
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	50 - 250 m/min
promień naroża	0,4 mm

posuw f	0,05 - 0,6 mm/obr,
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Łamacz wiórów	UM1
Zastosowanie główne	UNI
Rodzaj produktu	Wymienna płytką skrawająca do toczenia