

Garant**CNMG 120412, Gatunek: HB725-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250160 HB725-1
GTIN	4062406750558
Klasa artykułu	21G

Opis

CNMG 120412 HB725-1 Gatunek: HB725-1

Łamacz wiórów: UM1

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,2 - 6 mmposuw f : 0,05 - 0,6 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 50 - 250 m/min**Opis techniczny**

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	50 - 250 m/min
Zastosowanie główne	UNI
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 120412
tolerancja	M
promień naroża	1,2 mm
posuw f	0,05 - 0,6 mm/obr,

głębokość skrawania a_p	0,2 - 6 mm
Gatunek	HB725-1
Łamacz wiórów	UM1
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Rodzaj produktu	Wymienna płytką skrawająca do toczenia