

**Garant****DNMG 150604, Gatunek: HB725-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250760 HB725-1
GTIN	4062406750596
Klasa artykułu	21G

**Opis**

DNMG 150604 HB725-1 Gatunek: HB725-1

Łamacz wiórów: UM1

tolerancja: M

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,2 - 6 mmposuw  $f$ : 0,05 - 0,6 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 50 - 250 m/min**Opis techniczny**

prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	50 - 250 m/min
posuw $f$	0,05 - 0,6 mm/obr,
promień naroża	0,4 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Zastosowanie główne	UNI
Materiał ostrza	HM

głębokość skrawania $a_p$	0,2 - 6 mm
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DNMG 150604
Gatunek	HB725-1
liczba wymian/ostrzy	4
tolerancja	M
Łamacz wiórów	UM1
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia