

Garant**CN.G 120404, Gatunek: HB725-1**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	250156 HB725-1
GTIN	4062406750534
Klasa artykułu	21G

Opis

CN.G 120404 HB725-1 Gatunek: HB725-1

Łamacz wiórów: UM1

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,2 - 6 mmposuw f : 0,05 - 0,6 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 50 - 250 m/min

Opis techniczny

głębokość skrawania a_p	0,2 - 6 mm
posuw f	0,05 - 0,6 mm/obr,
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
promień naroża	0,4 mm
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Łamacz wiórów	UM1
Gatunek	HB725-1

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	50 - 250 m/min
Zastosowanie główne	UNI
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CN.G 120404
tolerancja	M
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia