

Garant**WN.G 080404, Gatunek: HB725-1**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	252068 HB725-1
GTIN	4062406765705
Klasa artykułu	21G

Opis

WN.G 080404 HB725-1 Gatunek: HB725-1

Łamacz wiórów: UN1

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,2 - 6 mmposuw f : 0,05 - 0,6 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 50 - 250 m/min

Opis techniczny

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WN.G 080404
Zastosowanie główne	UNI
głębokość skrawania a_p	0,2 - 6 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	50 - 250 m/min
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
tolerancja	M
Łamacz wiórów	UN1

Gatunek	HB725-1
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
promień naroża	0,4 mm
posuw f	0,05 - 0,6 mm/obr,
Rodzaj produktu	Wymienna płytką skrawająca do toczenia