

**Garant****VN.G 160404, Gatunek: HB725-1**

### Dane zamówienia

Numer katalogowy	251802 HB725-1
GTIN	4062406765668
Klasa artykułu	21G

### Opis

VN.G 160404 HB725-1 Gatunek: HB725-1

Łamacz wiórów: UM1

tolerancja: M

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,2 - 6 mmposuw  $f$ : 0,05 - 0,6 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 50 - 250 m/min

### Opis techniczny

głębokość skrawania $a_p$	0,2 - 6 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
tolerancja	M
Gatunek	HB725-1
promień naroża	0,4 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VN.G 160404
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły

Zastosowanie główne	UNI
Łamacz wiórów	UM1
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	50 - 250 m/min
posuw $f$	0,05 - 0,6 mm/obr,
Rodzaj produktu	Wymienna płytką skrawająca do toczenia