

**Garant****TN.G 160408, Gatunek: HB725-1**

### Dane zamówienia

Numer katalogowy	251544 HB725-1
GTIN	4062406765651
Klasa artykułu	21G

### Opis

TN.G 160408 HB725-1 Gatunek: HB725-1

Łamacz wiórów: UM1

tolerancja: M

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,2 - 6 mmposuw  $f$ : 0,05 - 0,6 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 50 - 250 m/min

### Opis techniczny

promień naroża	0,8 mm
tolerancja	M
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Zastosowanie główne	UNI
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	50 - 250 m/min
głębokość skrawania $a_p$	0,2 - 6 mm
Łamacz wiórów	UM1

Gatunek	HB725-1
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TN.G 160408
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
posuw f	0,05 - 0,6 mm/obr,
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia