

Garant**DNMG 150612, Gatunek: HB725-1**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	250764 HB725-1
GTIN	4062406765613
Klasa artykułu	21G

Opis

DNMG 150612 HB725-1 Gatunek: HB725-1

Łamacz wiórów: UM1

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,2 - 6 mmposuw f : 0,05 - 0,6 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 50 - 250 m/min

Opis techniczny

Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DNMG 150612
posuw f	0,05 - 0,6 mm/obr,
tolerancja	M
głębokość skrawania a_p	0,2 - 6 mm
Łamacz wiórów	UM1
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne

Gatunek	HB725-1
Zastosowanie główne	UNI
promień naroża	1,2 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	50 - 250 m/min
Rodzaj produktu	Wymienna płytko skrawająca do toczenia