

Garant
Frezy kuliste Diabolo VHM HPC, TiAlN, Ø f8 DC / DS: 2/6 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	207476 2/6
GTIN	4045197600660
Klasa artykułu	11X

Opis
Wykonanie:

GARANT Diabolo: specjalna geometria i nowa powłoka oraz węgliki spiekane dobrane do obróbki twardych materiałów. 4 ostrza czołowe aż do osi. Dzięki temu mogą być używane jako narzędzia **4-ostrzowe** przy wszystkich głębokościach skrawania. Tolerancje: kontur promienia $\pm 0,005$ mm.

Liczba zębów Z: 4

Kąt linii śrubowej: 30 stopni

Liczba zębów Z: 4

długość ostrzy L_c : 4 mm

długość całkowita L: 80 mm

Ø chwytu D_s : 6 mm

posuw f_z przy obcinaniu w stali < 65 HRC: 0,005 mm

posuw f_z przy frezowaniu kopiowym w stali < 65 HRC: 0,005 mm

Opis techniczny

posuw f_z przy frezowaniu kopiowym w stali < 65 HRC	0,005 mm
Ø ostrzy D_c	2 mm
Liczba zębów Z	4
posuw f_z przy obcinaniu w stali < 65 HRC	0,005 mm
Ø chwytu D_s	6 mm
długość całkowita L	80 mm
długość ostrzy L_c	4 mm
współczynnik korekcyjny dla v_c	1,25

współczynnik korekcyjny f_z	1,25
Kąt linii śrubowej	30 stopni
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks.}}$ przy obcinaniu	4 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks.}}$ przy kopiowaniu	0,1 mm
promień R	1 mm
Seria	Diabolo
powłoka	TiAlN
Materiał ostrza 	VHM
norma	Norma zakładowa
typ	H
Tolerancja \varnothing nominalnej	f8
kierunek dosuwu	poziome, ukośne i pionowe
szerokość styku z obrabianym przedmiotem a_e przy frezowaniu	0,05×D przy frezowaniu kopiowym
szerokość styku z obrabianym przedmiotem a_e przy frezowaniu	0,2×D przy obcinaniu
chwyt	DIN 6535 HA h6
chłodzenie wewnętrzne	nie
Strategia skrawania	HPC
tolerancje chwytu	h6
pierścień barwny	czerwone
Rodzaj produktu	Frezy trzpieniowe

Usługi

Szlifowanie ściernicą trzpieniową Typ HB

129100 HB