


Garant**RC.X 1003, Gatunek: HB725-1**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	260640 HB725-1
GTIN	4062406766016
Klasa artykułu	21G

Opis

RC.X 1003 HB725-1 Łamacz wiórów: UM1

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 2 mmposuw f : 0,1 - 0,3 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 60 - 230 m/min

Opis techniczny

Łamacz wiórów	UM1
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	60 - 230 m/min
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DIN 1003
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
Gatunek	HB725-1
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
liczba wymian/ostrzy	4

Zastosowanie główne	UNI
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
tolerancja	M
głębokość skrawania a_p	0,5 - 2 mm
Materiał ostrza	HM
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia