

**Garant****DC.T 11T304, Gatunek: HB725-1**

### Dane zamówienia

Numer katalogowy	260462 HB725-1
GTIN	4062406765972
Klasa artykułu	21G

### Opis

DC.T 11T304 HB725-1 Gatunek: HB725-1

Łamacz wiórów: UM1

tolerancja: M

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,2 - 4 mmposuw  $f$ : 0,05 - 0,5 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 50 - 250 m/min

### Opis techniczny

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DC.T 11T304
Łamacz wiórów	UM1
Zastosowanie główne	UNI
Gatunek	HB725-1
promień naroża	0,4 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	50 - 250 m/min

tolerancja	M
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
głębokość skrawania $a_p$	0,2 - 4 mm
posuw $f$	0,05 - 0,5 mm/obr,
Rodzaj produktu	Wymienna płytką skrawająca do toczenia