

Garant**VC.T 160404, Gatunek: HB725-1**

Dane zamówienia

| | |
|------------------|----------------|
| Numer katalogowy | 261458 HB725-1 |
| GTIN | 4062406766146 |
| Klasa artykułu | 21G |

Opis

VC.T 160404 HB725-1 Gatunek: HB725-1

Łamacz wiórów: UM1

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,2 - 4 mmposuw f : 0,05 - 0,5 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 50 - 250 m/min

Opis techniczny

| | |
|--|--------------------------------|
| promień naroża | 0,4 mm |
| prędkość skrawania v_c zastosowanie główne | 50 - 250 m/min |
| Łamacz wiórów | UM1 |
| posuw f | 0,05 - 0,5 mm/obr, |
| Gatunek | HB725-1 |
| Warunki skrawania | w niewielkim stopniu nieciągly |
| tolerancja | M |

| | |
|---|--|
| przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | zgrubne |
| Zastosowanie główne | UNI |
| Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | VC.T 160404 |
| głębokość skrawania a_p | 0,2 - 4 mm |
| Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |