

Garant**TCMT 110208, Gatunek: HB725-1**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	260984 HB725-1
GTIN	4062406765781
Klasa artykułu	21G

Opis

TCMT 110208 HB725-1 Gatunek: HB725-1

Łamacz wiórów: UM1

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,2 - 4 mmposuw f : 0,05 - 0,5 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 50 - 250 m/min

Opis techniczny

posuw f	0,05 - 0,5 mm/obr,
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Gatunek	HB725-1
promień naroża	0,8 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TCMT 110208
głębokość skrawania a_p	0,2 - 4 mm

Zastosowanie główne	UNI
tolerancja	M
Łamacz wiórów	UM1
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	50 - 250 m/min
Rodzaj produktu	Wymienna płytko skrawająca do toczenia