

HOLEX®**Frezy miniaturowe HSS-Co8, bez powłoki, Ø e8 DC: 7,5 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	191360 7,5
GTIN	4045197102140
Klasa artykułu	12W

Opis**Wykonanie:**

Ostrza czołowe przystosowane do wcinania.

Zaszlifowane mimośrodowo. Chwył zbliżony do DIN 1835 B z tolerancją chwył h6.

Uniwersalna geometria ostrzy. Mocowane w uchwytach zaciskowych i uchwytach z tulejką zaciskową jako frezy do rowków wpustowych i frezy trzpieniowe. **Wysoka wydajność skrawania**, bardzo korzystna cena. Do frezowania rowków wpustowych.

wskazówka:

Oszczędność kosztów ostrzenia: korzystniej jest całkowicie zużyć frez miniaturowy i zastąpić go nowym, niż go ostrzyć.

Materiał ostrza

 : HSS Co 8

norma: Norma zakładowa

typ: N

chłodzenie wewnętrzne: false

Tolerancja Ø nominalnej: e8

Liczba zębów Z: 3

kierunek dosuwu: poziome, ukośne i pionowe

Liczba zębów Z: 3

długość ostrzy L_s : 10 mm

długość całkowita $L_{\text{całk.}}$: 42 mm

Ø chwył: 8 mm

posuw f_z przy frezowaniu rowków w stali < 750 N/mm²: 0,007 mm

Opis techniczny

Liczba zębów Z	3
----------------	---

posuw f_z przy frezowaniu rowków w stali $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,007 mm
\varnothing ostrzy D_c	7,5 mm
\varnothing chwytu	8 mm
długość całkowita $L_{\text{całk.}}$	42 mm
długość ostrzy L_s	10 mm
kierunek dosuwu	poziome, ukośne i pionowe
Tolerancja \varnothing nominalnej	e8
współczynnik korekcyjny f_z	1,25
maksymalna głębokość skrawania $a_{p,\text{maks.}}$ przy wykonywaniu pełnych rowków	7,5 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p,\text{maks.}}$ przy obcinaniu	10 mm
powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza 	HSS Co 8
norma	Norma zakładowa
typ	N
chłodzenie wewnętrzne	false
tolerancje chwytu	h6
Kąt sfazowania naroży	90 stopni
pierścień barwny	bez