

Garant**DC.T 070204, Gatunek: HB7130-2**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	260353 HB7130-2
GTIN	4062406769215
Klasa artykułu	21G

Opis

DC.T 070204 HB7130-2 Gatunek: HB7130-2

Łamacz wiórów: VS

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,2 - 1,5 mmposuw f : 0,1 - 0,3 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 80 - 270 m/min

Opis techniczny

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DC.T 070204
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	80 - 270 m/min
promień naroża	0,4 mm
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Zastosowanie główne	M
tolerancja	M

Łamacz wiórów	VS
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
Gatunek	HB7130-2
głębokość skrawania a_p	0,2 - 1,5 mm
Rodzaj produktu	Wymienna płytką skrawająca do toczenia