

**Garant****VBMT 160402, Gatunek: HB7130-2**

### Dane zamówienia

Numer katalogowy	261150 HB7130-2
GTIN	4062406769239
Klasa artykułu	21G

### Opis

VBMT 160402 HB7130-2 Gatunek: HB7130-2

Łamacz wiórów: VS

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mmposuw  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 80 - 270 m/min

### Opis techniczny

promień naroża	0,2 mm
Gatunek	HB7130-2
Łamacz wiórów	VS
głębokość skrawania $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Zastosowanie główne	M
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VBMT 160402
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	80 - 270 m/min
posuw $f$	0,1 - 0,3 mm/obr,
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia