

Garant**VC.T 160408, Gatunek: HB7130-2**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	261374 HB7130-2
GTIN	4062406769260
Klasa artykułu	21G

Opis

VC.T 160408 HB7130-2 Gatunek: HB7130-2

Łamacz wiórów: VS

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,2 - 1,5 mmposuw f : 0,1 - 0,3 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 80 - 270 m/min

Opis techniczny

promień naroża	0,8 mm
Zastosowanie główne	M
tolerancja	M
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	80 - 270 m/min

głębokość skrawania a_p	0,2 - 1,5 mm
Gatunek	HB7130-2
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VC.T 160408
Łamacz wiórów	VS
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia